

**Órás tolómérő, Típus: 150/01****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412350 150/01
GTIN	4045197203083
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott skála. Ütésvédelemmel és védett fogasléccel. Precíziós óra forgatható számlappal, rögzítőcsavarral. 1 mm leolvasása a sínen, 1/100 mm leolvasása a körskálán.

Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Mutatófordulat	1 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Csőrhossz	40 mm
Leolvasás (körskála)	0,01 mm
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 4,8×1,7
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Menettáblázat	Tolómérő táblázat

Termék fajtája

Órás tolómérő

SzolgáltatásokKalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max.
méréstartomány 200 mm

021000 200

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők
Max. méréstartomány 200 mm

021010 200

Tartozék

Műanyag doboz Típus MS150

412470 MS150