

Mitutoyo**Digitális tolómérő AOS rendszerrel, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412632 200
GTIN	4946368667737
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható (9 mm méretű) számok jelzik ki. Az **AOS (Advanced Onsite Sensor)** elektromágneses mérőrendszer nagyobb védelmet nyújt vízzel és porral szemben.

- **Abszolút mérőléc, nullázás nem szükséges, így a mérés gyors és biztonságos.**
- **Csekély áramfogyasztás (20.000 óra folyamatos használat mellett), elemellenőrzés kijelző.**

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Elemrekesz fedél 412239 sz. B méret.

Műszaki leírás

Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,4
Kalibrálás	A1
Üzemidő	20000 h
Csőrhossz	50 mm
Mélységmérő van	igen
LCD kijelző számmagassága	9 mm
Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 200 mm

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	$\pm 0,02$ mm
Mérőkészülék mérési eljárása	Elektromágneses induktív eljárás
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral	412120
Elemrekesz fedél Típus B	412239 B