

Mahr**Digitális tolómérő adatkimenettel, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412729 200
GTIN	4059192002169
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 8,5 mm méretű számokkal. Modern, energiahatékony mérőrendszer, üzemidő kb. 3 év. A referencia rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Leppelt vezetőpályák, finomra leppelt mérőfelületek.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mélységmérő van	igen
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Szabvány	ISO 13385
Kalibrálás	A1
Csőrhossz	50 mm
Üzemidő	kb. 3 év
LCD kijelző számmagassága	8,5 mm
Leolvasás	0,01 mm

Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 200 mm
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Adó Típus S4E	498966 S4E
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus

498975