



Rugólapos pofa pár, Pofaszélességhez: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	362600 125
GTIN	4250364400343
Árucikk kategória	34A

Leírás

Felhasználás:

A tartozék pofák sokszorosára bővítik a felhasználási lehetőséget. Hidraulikus kiegyenlítő pofák kör keresztmetszetű anyag többszörös befogására vagy szabálytalan felületű munkadarabok befogására külön rendelésre.

Alkalmazható:

GARANT-NC 360510; 360465; 361290 sz.

HOLEX 362010 sz.

ALLMATIC 362250 – 362300 sz., valamint a 361500 – 361520 sz. alappofával, az NC8 változathoz alkalmazható. 361600, 361620 sz. adapterpofák az összes NC-változathoz is megfelelőek.

Figyelem:

A rögzítőcsavarokat külön rendelje meg, 362621 sz. M10×23.

Műszaki leírás

Pofaszélességhez	125 mm
Hozzávaló színekód	Basic
Hozzávaló színekód	HiPo
Hozzávaló színekód	HD-Allmatic
Hozzávaló színekód	TC
Hozzávaló színekód	HD-HOLEX

Hozzávaló színekód	LC
Hozzávaló színekód	LC-GARANT
Hozzávaló színekód	LCV125G
Hozzávaló színekód	NC8
Hozzávaló színekód	Titan2/TitanSense
Termék fajtája	Satupofák