

Mitutoyo

Digitális tolómérő AOS rendszerrel, kör keresztmetszetű mélységmérővel és adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	412671 150
GTIN	4946368667904
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

A mérési eredményt jól leolvasható (9 mm méretű) számok jelzik ki. Az **AOS (Advanced Onsite Sensor)** elektromágneses mérőrendszer nagyobb védelmet nyújt vízzel és porral szemben.

- **Abszolút mérőléc, nullázás nem szükséges, így a mérés gyors és biztonságos.**
- **Csekély áramfogyasztás (20.000 óra folyamatos használat mellett), elemellenőrzés kijelző.**

Hajtógörgővel.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

497080 sz. adatkábel és 497100 sz. Data-nyomógommbal.

Elemrekesz fedél 412239 sz. B méret.

Műszaki leírás

Szabvány	ISO 13385
Üzemidő	20000 h
Csőr hossz	40 mm
LCD kijelző számmagassága	9 mm
Mélységmérő	Ø 1,9
Kalibrálás	A1

Hajtógörgő	igen
Mélységmérő van	igen
Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mérőkészülék mérési eljárása	Elektromágneses induktív eljárás
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Adó Típus S1	498966 S1
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Billentyűzet interfészUSB Típus D2	498963 D2

Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral	412120
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497100 USB2
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497100 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497100 D1
Elemrekesz fedél Típus B	412239 B