


Garant**Tömör keményfém teljes rádiuszmaró, DLC, Ø f8 DC: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	207032 3
GTIN	4045197849618
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs **sp² DLC bevonattal**.

Tűrések: Rádiuszkontúr = **±0,01 mm**.

Figyelem:

A 207030 sz. utódterméke

Műszaki leírás

Élhossz L _c	6 mm
Teljes hossz L	50 mm
Szár Ø D _s	3 mm
Fogak száma Z	2
Vágóél Ø D _c	3 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,03 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	16 mm
Nyak Ø D ₁	2,7 mm
Spirálszög	45 fok
Rádiusz R	1,5 mm
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány

Típus	W
Tűrés névleges Ø	f8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,03×D másolómarásnál
Szár	DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HA-val
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	550 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	500 m/min	N
PMMA Akril	alkalmas	220 m/min	N
PE-HD	alkalmas	180 m/min	N
PA 66	alkalmas	220 m/min	N
PEEK	alkalmas	170 m/min	N
PF 31	alkalmas	150 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	200 m/min	N
POM GF25	alkalmas	180 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	170 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	140 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	180 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	320 m/min	N
Cu	alkalmas	180 m/min	N
CuZn	alkalmas	220 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		

Nedvesen minimum	alkalmas
Száráz	feltételesen alkalmas
Levegő	alkalmas