

Garant**Tárcsamaró menettel Szélesség ap = 5 mm, Ø D: 63mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	218542 63
GTIN	4045197849984
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Figyelem:

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP9 méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Effektív élek száma Z_{eff}	4
Teljes hossz L_{ges}	35 mm
Vágóél Ø D_c	63 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Ø D_2	29 mm

Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	14 mm
Felfogó menet M	M16
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Váltólapkák száma	8
Szélesség a_p	5 mm
Szárkivitel	menettel
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1103
Váltólapka csavar készlet	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219949
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP