

Garant**Tárcsamaró menettel Szélesség ap = 6 mm, Ø D: 50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	218544 50
GTIN	4045197850003
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Figyelem:

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Gallérhossz L ₁	15 mm
Vágóél Ø D _c	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Ø D ₂	29 mm
Felfogó menet M	M16

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	2
Maximális bemarkási mélység a _{e max}	14 mm
Váltólapkák száma	4
Szélesség a _p	6 mm
Szárkivitel	menettel
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1203
Váltólapka csavar készlet	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219950
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP