

Garant**Tárcsamaró menettel Szélesség $a_p = 6 \text{ mm}$, $\varnothing D: 63\text{mm}$** 

Rendelési adatok

Rendelés száma	218544 63
GTIN	4045197850010
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Figyelem:

Tárcsamaró $\varnothing D = 200 \text{ mm}$ -ig beszerezhető.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Maximális bemarkási mélység $a_{e \text{ max}}$	14 mm
Felfogó menet M	M16
Effektív élek száma Z_{eff}	3
$\varnothing D_1 \text{ h}_6$	17 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX

Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Teljes hossz L_{ges}	35 mm
Váltólapkák száma	6
Szélesség a_p	6 mm
Szárkivitel	menettel
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1203
Váltólapka csavar készlet	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219950
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP