



## Órás tolómérő, Típus: 150/02



### Rendelési adatok

Rendelés száma	412416 150/02
GTIN	7630041105353
Árucikk kategória	45A

### Leírás

#### Kivitel:

Mattkrómozott skála. Ütésvédelemmel és védett fogasléccel. Precíziós óra forgatható számlappal, rögzítőcsavarral.

Különösen vékony mélységmérő. 1 mm leolvasása a sínen, 2/100 mm leolvasása a körskálán.

#### Opcionális tartozék:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

### Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Mutatófordulat	2 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Leolvasás (körskála)	0,02 mm
Csőrhossz	40 mm
Mérési eltérés E MPE	$\pm 0,03$ mm
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 3,6×1,7
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Órás tolómérő

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200