

**Mahr****Digitális tolómérő nagyméretű kijelzővel és kör keresztmetszetű mélységmérővel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412716 150
GTIN	4059192002084
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Modern, energiahatékony mérőrendszer, üzemidő kb. 3 év. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Leppelt vezetópályák, finomra leppelt mérőfelületek. Kör keresztmetszetű mélységmérővel.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

**Műszaki leírás**

Mélységmérő van	igen
Mélységmérő	Ø 1,6
LCD kijelző számmagassága	11 mm
Üzemidő	kb. 3 év
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Kalibrálás	A1
Csőrhossz	40 mm
Leolvasás	0,01 mm

Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 150 mm
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------