

**Mahr****ST-G mérőállvány érdességmérő műszerekhez gránitlappal, Típus: PST-G****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 498857 PST-G  |
| GTIN              | 4059192061470 |
| Árucikk kategória | 43C           |

**Leírás****Kivitel:**

ST-G mérőállvány. Gránitlappal középű 10 mm-es T-horonnyal.

**Alkalmazható:**

492021 sz. ST2 méretű; 499022 sz. ST2 méretű, 498835 sz. PS10 méretű, 499001 sz. M300 méretű, 499002 sz. M310 méretű; 499003 sz. M310 méretű, 499041 sz. M400 méretű érdességmérő műszerekhez.

**Opcionális tartozék:**

CT120 keresztirányú asztal külön ajánlatkérésre.

499035 sz. befogó PS10; M310 és GARANT ST2 kézi prizmahoz.

499012 sz. befogó az M300 előtoló készülékhez.

499046 sz. befogó az M400 előtoló készülékhez.

499013 sz. befogó PS10; M310 és GARANT ST2 érdességmérő műszerhez.

**Műszaki leírás**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Alap hossza     | 500 mm |
| Alap szélessége | 300 mm |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Mérőoszlop magasságállítási tartomány | 300 mm      |
| Termék fajtája                        | Mérőállvány |