

Garant**Élletörő maró 60°, Weldon szár, Típus: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216552 5
GTIN	4045197851734
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	70 mm
Maximális leélezési $\varnothing D_{max}$	16 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Hozzávaló váltólapka	260982 HB725-1
Váltólapka csavar	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Kinyúlási hossz L_1	20 mm
Vágóélek száma Z	1
$\varnothing D$	5,4 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög előre	60 fok
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	219795 1
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP