

**Garant****Élletőrő maró 60°, Weldon szár, Típus: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216552 16
GTIN	4045197851741
Árucikk kategória	210

**Leírás****Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	35 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Váltólapka csavar	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Maximális leélezési $\varnothing D_{max}$	26 mm
$\varnothing D$	15,8 mm
Vágóélek száma Z	2
Hozzávaló váltólapka	260982 HB725-1
Teljes hossz $L_{ges}$	90 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög előre	60 fok
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletőrő maró

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil  
8IP

674252 8IP

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték  
1,2 Nm

211750 1,2

Szorítócsavar Típus 1

219795 1