

Garant**Élletőrő maró 60°, Weldon szár, Típus: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216552 20
GTIN	4045197851758
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Váltólapka csavar	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Kinyúlási hossz L ₁	39 mm
Hozzávaló váltólapka	260986 HB725-1
Ø D	20 mm
Teljes hossz L _{ges}	100 mm
Maximális leélezési Ø D _{max}	35 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög előre	60 fok
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletőrő maró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
15IP

674252 15IP

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
3,0 Nm

211750 3,0

Szorítócsavar

219844