



## Nagyoló csiszolótárcsa SG-STEEL, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 115X7mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	560430 115X7
GTIN	4007220468944
Árucikk kategória	55S

### Leírás

#### Kivitel:

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° - 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Az **acélhoz való SG sorozat** kemény nagyoló csiszolótárcsája (R keménység) magas leválasztási teljesítménnyel és nagyon jó élettartammal.

**Specifikáció: A24R-SG-STEEL.**

### Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsaszélesség	7 mm
Maximális fordulatszám	13300 min <sup>-1</sup>
Tárcsa Ø	115 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A24R-SG
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		