

3M**Gyémánt fenőhasáb, bőr tokban, Csiszolóanyag rövid jelölése / szemcsézet μm : D46**

Rendelési adatok

Rendelés száma	559150 D46
GTIN	4001895534041
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Egyenletes eloszlású gyémántbevonat, nikkellrétegbe ágyazva. Szinte korlátlan élettartam!

Felhasználás:

Fém- és fagegmunkáláshoz használt szerszámok **élezéséhez és fenéséhez**. Alkalmos acélhoz, HSS-hez és keményfémhez. Kicsi vagy hegyes szerszámokhoz a lyuk nélküli felületet kell használni. **Nem alkalmas reszelésre.**

3M minőség, valamivel vékonyabb gyémántréteg vastagság. Durvább élezéshez.

Figyelem:

Nem szárazon, hanem vízzel ill. petróleummal kell használni.

Műszaki leírás

Finomsági fok	közepes / durva
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Hossz	100 mm
Szélesség	25 mm
Magasság	7 mm
Csomagolás	Bőrtok
Termék fajtája	Fenőhasáb

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		