



Vályús billencs RAL 7016 leeresztő csappal, Vályú úrtartalma: 250l



Rendelési adatok

Rendelés száma	919923 250
GTIN	4017976247014
Árucikk kategória	96D

Leírás

Kivitel:

Olajzáró hegesztésű vályú, billenthető csapágyszállal.

A vályú széle felül dupla körbefutó peremmel.

Alsó váz targoncákhoz kialakított nyílásokkal, fellépő lemezzel és borulás elleni biztosítással.

2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal, barázdás golyós csapágyszállal kerékagyakkal. TOTALSTOP – a kormányzott kerekeknél központi fékrendszer az EN 1757-3 szerint.

Párbeszédablak szöveg:

Leeresztő csap

szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.

A billentési folyamat manuálisan indítható.

Targoncával történő kiürítéshez vagy nagyobb terhelés esetén önbillentő használata javasolt.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Magasság	780 mm
Kerék Ø	200 mm
Billentőperem magasság kerekkel	780 mm
Doboz méretei, magasság	413 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság	72 mm
Szélesség	713 mm
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	194 mm
Doboz méretei, hossz	1200 mm
Edény űrtartalma	250 l
Teherbírás	750 kg
Doboz méretei, szélesség	652 mm
Hossz	1359 mm
Súly	70 kg
Targoncavilla nyílás távolsága B	203 mm
Termék fajtája	Billenthető edény