



Vályús billencs RAL 7016 leeresztő csappal, Vályú úrtartalma: 600l



Rendelési adatok

Rendelés száma	919923 600
GTIN	4017976247038
Árucikk kategória	96D

Leírás

Kivitel:

Olajzáró hegesztésű vályú, billenthető csapágyszállítóval.

A vályú szélé felül dupla körbefutó peremmel.

Alsó váz targoncákhoz kialakított nyílásokkal, fellépő lemezzel és borulás elleni biztosítással.

2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal, barázdás golyós csapágyszállító kerékagyakkal. TOTALSTOP – a kormányozott kerekeknél központi fékrendszer az EN 1757-3 szerint.

Párbeszédablak szöveg:

Leeresztő csap

szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.

A billentési folyamat manuálisan indítható.

Targoncával történő kiürítéshez vagy nagyobb terhelés esetén önbillentő használata javasolt.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Súly	95 kg
Teherbírás	750 kg
Kerék Ø	200 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság	72 mm
Magasság	1099 mm
Doboz méretei, hossz	1321 mm
Edény űrtartalma	600 l
Doboz méretei, magasság	735 mm
Hossz	1458 mm
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	194 mm
Billentőperem magasság kerekkel	843 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B	327 mm
Doboz méretei, szélesség	794 mm
Szélesség	855 mm
Termék fajtája	Billenthető edény