



Gyémánt hornyoló reszelő, 150 mm D126 szemcse (közepes) univerzális, Típus: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	529650 12
GTIN	4007220017067
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

Az alak az 528050 cikkszámhoz hasonló, azonban mindkét végén egységes szemcsézetű gyémántpor bevonattal.

Felhasználás:

Edzett acélból vagy **keményfémből** készült formák méretpontos utánmunkálásához. **Kis nyomással** reszeljen.

Műszaki leírás

Alak leírása	Madárnyelv, hajlított
Keresztmetszet bevonattal	3,7×2 mm
Bevonathossz	25 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Szemcsézet	D126
Teljes hossz	150 mm
Termék fajtája	Barázdált reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		

Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
Keményfém (HM)	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	alkalmas
GG(G)	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Kőzet	feltételesen alkalmas