

**Degussit oxidkerámia fenőkő közepes (M), Hossz×szélesség: 100X25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558980 100X25
GTIN	4045197407320
Árucikk kategória	53D

Leírás**Kivitel:**

Az erősen szinterezett, kötőanyagmentes alumínium-oxid kerámia rendkívül nagy keménysége kitűnő él- és profilellenállóságot (szintetikus rubin) kölcsönöz a finomcsiszoló szerszámoknak a kiváló felületminőség érdekében.

Szinterrubin finom **fenőkövek** a következő szemcsézetekkel:

közepes (M) (Ra kb. 10 μ , kb. 600-as szemcsézetnek felel meg).

Felhasználás:

Precíziós munkálatokhoz a szerszám- és formagyártás, a finommechanika, optika és üvegipar, a porcelángyártás, stb. területén. Élek, bemélyedések létrehozásához és alakváltoztatásokhoz.

Műszaki leírás

Magasság	10 mm
Finomsági fok	közepes
Szélesség	25 mm
Szemcsézet	600
Hossz	100 mm
Sorozat	Degussit®
Csiszolóanyag	Alumíniumoxid kerámia
Termék fajtája	Fenőkő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		