

Garant**Nagyoló csiszolótárcsa Univerzális, Tárcsa Øx tárcsa vastagság: 178X7mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	560010 178X7
GTIN	4045197480750
Árucikk kategória	51M

Leírás

Kivitel:

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° - 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Univerzális felhasználáshoz INOX, acél és öntvény anyagokon.

**Specifikáció:
28-A30R-BFX.**

Műszaki leírás

Tárcsaszélesség	7 mm
Furat Ø	22,23 mm
Maximális fordulatszám	8500 min ⁻¹

Tárcsa Ø	178 mm
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A30R-BF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		