



Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM***, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 178X7mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	560405 178X7
GTIN	9003175760503
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Speciális típus színes- és könnyűfémek, mint alumínium, sárgaréz, bronz stb. megmunkálásához. Specifikáció: A36L-BFX.

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° – 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsaszélesség	7 mm
Maximális fordulatszám	8500 min ⁻¹
Tárcsa Ø	178 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Alumínium
Anyaghoz optimalizálva	Nemvas- és színesfémek
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		