



## Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM\*\*\* „2 in 1“, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 115X7mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 560110 115X7  |
| GTIN              | 9003170020299 |
| Árucikk kategória | 53T           |

### Leírás

#### Kivitel:

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° - 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Agresszív nagyoló csiszolótárcsa (alacsonyabb Q keménységi fok) **univerzális használathoz INOX-hoz és acélhoz** nagy leválasztási teljesítménnyel és élettartammal.

Agresszív nagyteljesítményű kivitel **lényegesen hosszabb élettartammal**. A meghatározott, lekerekített élek kényelmes csiszolási folyamatot tesznek lehetővé. Elkerülhető a véletlen beszúrás. **Specifikáció: A24Q-BFX.**

### Műszaki leírás

|         |          |
|---------|----------|
| Furat Ø | 22,23 mm |
|---------|----------|

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tárcsaszélesség               | 7 mm                    |
| Maximális fordulatszám        | 13300 min <sup>-1</sup> |
| Tárcsa Ø                      | 115 mm                  |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A                       |
| Specifikáció                  | A24Q-BFX                |
| Vas-, kén- és klórtartalom    | < 0,1 %                 |
| Ajánlott fogásszög            | 20-30 fok               |
| Anyaghoz optimalizálva        | Acél                    |
| Anyaghoz optimalizálva        | INOX                    |
| Maximális kerületi sebesség   | 80 m/s                  |
| Termék fajtája                | Nagyoló csiszolótárcsa  |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| INOX                          | feltételesen alkalmas |                |         |
| Ti                            | feltételesen alkalmas |                |         |
| GG(G)                         | feltételesen alkalmas |                |         |
| Műanyag, GFK                  | feltételesen alkalmas |                |         |
| Uni                           | feltételesen alkalmas |                |         |
| Száraz                        | alkalmas              |                |         |