



## Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM\*\*\* „2 in 1“, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 115X4mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	560100 115X4
GTIN	9003170052870
Árucikk kategória	53T

### Leírás

#### Kivitel:

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° - 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Agresszív nagyoló csiszolótárcsa (alacsonyabb Q keménységi fok) **univerzális használathoz INOX-hoz és acélhoz** nagy leválasztási teljesítménnyel és élettartammal.

**Specifikáció: A30Q-BFX.**

### Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	13300 min <sup>-1</sup>
Furat Ø	22,23 mm

Tárcsaszélesség	4 mm
Tárcsa Ø	115 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A30Q-BFX
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		