

**HOLEX**
**Nagyoló csiszolótárcsa „2 in 1”, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 100X6 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	560500 100X6
GTIN	4045197593139
Árucikk kategória	52M

**Leírás**
**Kivitel:**

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° - 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Nagyoló csiszolótárcsa **acélhoz és INOX-hoz hosszú élettartammal** és nagy leválasztási teljesítménnyel.

**Specifikáció: A30Q-BF.** Furat Ø 16 mm.

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s

Furat Ø: 16 mm

**Műszaki leírás**

Furat Ø	16 mm
Tárcsaszélesség	6 mm

Maximális fordulatszám	15300 min <sup>-1</sup>
Tárca Ø	100 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A30Q-BF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárca

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		