

Dugós idomszer A-ZC 6-13, Névleges Ø: 7mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	484020 7
GTIN	4045197211286
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Ezen munka idomszerek meggy-oldalai, a DIN 7164 szerinti **kopási ráhagyással** készülnek. Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. ISO dugós idomszerek **A – ZC tűrésmezőkhöz 6 – 13 alap tűrésfokkal.**

Szabvány:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Figyelem:

- **További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a www.hoffmann-goup.com honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.**
- **Átvételi idomszer (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027 sz.**
- **Közbenő méreteket és számszerű tűréssel rendelkező összes Ø-t lásd a 48 484025 cikkszámánál.**
- **Adja meg a kívánt tűrésosztályt. Megrendeléskor adja meg a tűrésmezőt (A–ZC) és az alap tűrésfokot (6–13), pl. 484020 sz. 10F10.**

Műszaki leírás

Tűrésmező	A
Tűrésmező	G
Tűrésmező	H
Tűrésmező	J
Tűrésmező	K
Tűrésmező	M
Tűrésmező	N

Túrésmező	P
Túrésmező	R
Túrésmező	S
Túrésmező	B
Túrésmező	T
Túrésmező	U
Túrésmező	V
Túrésmező	X
Túrésmező	Y
Túrésmező	Z
Túrésmező	ZA
Túrésmező	ZB
Túrésmező	ZC
Túrésmező	C
Túrésmező	D
Túrésmező	E
Túrésmező	F
Túrésmező	JS
Túrésmező	FG
Túrésmező	EF
Túrésmező	CD
Szabvány	DIN 7164
Szabvány	DIN 2245-1
Szabvány	DIN EN ISO 1938-1
Minőség	7
Minőség	9
Minőség	13
Minőség	8
Minőség	11

Minőség	10
Minőség	12
Minőség	6
Névleges méret	7 mm
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Kalibrálás	M2
Termék fajtája	Dugós idomszer

Szolgáltatások

KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 20 mm	028300 20
DAkKS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 60 mm	028340 60