

## Dugós idomszer A-ZC 6-13, Névleges Ø: 18mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 484020 18     |
| GTIN              | 4045197211392 |
| Árucikk kategória | 48B           |

### Leírás

#### Kivitel:

Ezen munka idomszerek meggy-oldalai, a DIN 7164 szerinti **kopási ráhagyással** készülnek. Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. ISO dugós idomszerek **A – ZC tűrésmezőkhöz 6 – 13 alap tűrésfokkal**.

#### Szabvány:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

#### Figyelem:

- **További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.**
- **Átvételi idomszer (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027 sz.**
- **Közbenső méreteket és számszerű tűréssel rendelkező összes Ø-t lásd a 48 484025 cikkszámnál.**
- **Adja meg a kívánt tűrésosztályt. Megrendeléskor adja meg a tűrésmezőt (A–ZC) és az alap tűrésfokot (6–13), pl. 484020 sz. 10F10.**

### Műszaki leírás

|           |   |
|-----------|---|
| Tűrésmező | A |
| Tűrésmező | G |
| Tűrésmező | H |
| Tűrésmező | J |
| Tűrésmező | K |
| Tűrésmező | M |
| Tűrésmező | N |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Túrésmező | P                 |
| Túrésmező | R                 |
| Túrésmező | S                 |
| Túrésmező | B                 |
| Túrésmező | T                 |
| Túrésmező | U                 |
| Túrésmező | V                 |
| Túrésmező | X                 |
| Túrésmező | Y                 |
| Túrésmező | Z                 |
| Túrésmező | ZA                |
| Túrésmező | ZB                |
| Túrésmező | ZC                |
| Túrésmező | C                 |
| Túrésmező | D                 |
| Túrésmező | E                 |
| Túrésmező | F                 |
| Túrésmező | JS                |
| Túrésmező | FG                |
| Túrésmező | EF                |
| Túrésmező | CD                |
| Szabvány  | DIN 7164          |
| Szabvány  | DIN 2245-1        |
| Szabvány  | DIN EN ISO 1938-1 |
| Minőség   | 10                |
| Minőség   | 6                 |
| Minőség   | 11                |
| Minőség   | 12                |
| Minőség   | 7                 |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Minőség           | 13                       |
| Minőség           | 9                        |
| Minőség           | 8                        |
| Névleges méret    | 18 mm                    |
| Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer     |
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer |
| Kalibrálás        | M2                       |
| Termék fajtája    | Dugós idomszer           |

## Szolgáltatások

|  |           |
|--|-----------|
| KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 20 mm       | 028300 20 |
| DAkKS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 60 mm | 028340 60 |