

Garant**CBN csapos köszörűkövek galvanikus B126, CBN, Fej Ø: 5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 552550 5 |
| GTIN | 4045197157096 |
| Árucikk kategória | 51E |

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű nyers darabok **CBN bevonattal**. Nagyon könnyen köszörül a **galván nikkelt kötésnek** köszönhetően.

Felhasználás:

Kézi felhasználáshoz, ipari robotokon vagy furat- és CNC köszörűgépeken, furatok, rádiuszok, kontúrok **finomköszörüléséhez**, valamint **sorjázáshoz és élettöréshez**.

Minden edzett, nemesített és erősen ötvözött acélhoz.

Ajánlott kerületi sebességek: CBN szárazon 15-25 m/s, CBN nedvesen 20-40 m/s.

Figyelem:

Gyémánt fenőhasábokat az 559000 cikkszámától, gyémántreszelőket az 529150 cikkszámától kezdődően talál.

Műszaki leírás

| | |
|--------------|--------|
| Teljes hossz | 50 mm |
| Fej Ø | 5 mm |
| Alak leírása | Henger |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Szár Ø | 3 mm |
| Fejhossz | 5 mm |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | CBN |
| Termék fajtája | Csapos köszörűkő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 20-30 m/s | P |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | 20-30 m/s | H |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | 20-30 m/s | H |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | 20-30 m/s | H |
| INOX | alkalmas | 20-30 m/s | |
| Ti | alkalmas | 20-30 m/s | |
| GG(G) | alkalmas | 20-30 m/s | K |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |