

Dugós idomszer H7, Névleges Ø: 75mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 484000 75 |
| GTIN | 4045197211170 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

Ezen munka idomszerek meggy-oldalai a DIN 7164 szerinti **kopási ráhagyással** készülnek. Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. Dugós idomszerek H7 tűrésosztállyal.

Szabvány:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Figyelem:

- **További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a www.hoffmann-group.com honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.**
- **Átvételi idomszer (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027 sz.**
- **Közbelső méreteket és számszerű tűréssel rendelkező összes Ø-t lásd a 48 484025 cikkszámnál.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Tűrésmező | H |
| Szabvány | DIN 7150-2 |
| Szabvány | DIN 7164 |
| Minőség | 7 |
| Idomszert fajtája | Meggy oldali idomszer |
| Idomszert fajtája | Nem meggy-oldali idomszer |
| Idomszert fajtája | Meggy oldali idomszer |
| Névleges méret | 75 mm |

| | |
|----------------|----------------|
| Kalibrálás | M2 |
| Termék fajtája | Dugós idomszer |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| DAkKS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 200 mm | 028340 200 |
| KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 200 mm | 028300 200 |