


Garant**Csiszolókupak tartó, Fej Ø, fejhossz, alak: 1319G****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553100 1319G
GTIN	4045197330499
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek** (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

Hasított, rugalmas gumitest acél szárral.

Felhasználás:

Elsősorban szerszámkészítésnél felületkezelési munkálatokhoz, nehezen hozzáférhető helyeken.

Alkalmazható:

553035 – 553328 sz. csiszolókupakok.

Műszaki leírás

Fej Ø	13 mm
Maximális fordulatszám	35000 min ⁻¹
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	19 mm
Termék fajtája	Csiszolókupak tartó

