

Garant**CBN csapos köszörűkövek galvanikus B126, CBN, Fej Ø: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	552550 12
GTIN	4045197157133
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű nyers darabok **CBN bevonattal**. Nagyon könnyen köszörül a **galván nikkelt kötésnek** köszönhetően.

Felhasználás:

Kézi felhasználáshoz, ipari robotokon vagy furat- és CNC köszörűgépeken, furatok, rádiuszok, kontúrok **finomköszörüléséhez**, valamint **sorjázáshoz és életöréshez**.

Minden edzett, nemesített és erősen ötvözött acélhoz.

Ajánlott kerületi sebességek: CBN szárazon 15-25 m/s, CBN nedvesen 20-40 m/s.

Figyelem:

Gyémánt fenőhasábokat az 559000 cikkszámától, gyémántreszelőket az 529150 cikkszámától kezdődően talál.

Műszaki leírás

Teljes hossz	60 mm
Alak leírása	Henger
Fej Ø	12 mm

Szár Ø	6 mm
Fejhossz	8 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	CBN
Termék fajtája	Csapos köszörűkő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	20-30 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	20-30 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	20-30 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20-30 m/s	H
INOX	alkalmas	20-30 m/s	
Ti	alkalmas	20-30 m/s	
GG(G)	alkalmas	20-30 m/s	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		