

**Garant**

**Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos,  
Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete: 10µm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	552330 10
GTIN	4045197283849
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

Szilikonmentes gyémántpaszta praktikus adagoló fecskendőben.

**Magas koncentrációjú természetes gyémántszemcsék** 5 g-os fecskendőben a munkadarab felületén egyenletes érdesség mélység elérése érdekében.

**Felhasználás:**

Az **alkohollal vagy vízzel bármilyen arányban keverhető oldat** optimális kenőréteget biztosít. Szerszámok és munkadarabok vízzel történő egyszerű, környezetkímélő tisztításához.

**Edzett acélon, keményfémen, kerámiákon és kompozit anyagokon** végzett polírozási munkákhoz.

**Műszaki leírás**

Finomsági fok	közepes
Színkód	világoskék
Tartalom	5 g
Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete	10 µm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Termék fajtája	Csiszolópaszta

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	1-3 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	1-3 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	1-3 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	1-3 m/s	H
Keményfém (HM)	alkalmas	1-3 m/s	
INOX	alkalmas	1-3 m/s	
Ti	alkalmas	1-3 m/s	
Műanyag, GFK	alkalmas	1-3 m/s	
Kőzet	alkalmas	1-3 m/s	
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Hígító gyémánt csiszolópasztához Tartalom 125 ml

552400 125