


**Garant****Csiszolókupak tartó, Fej Ø, fejhossz, alak: 1317A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553100 1317A
GTIN	4045197330512
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek** (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

**Hasított, rugalmas gumitest** acél szárral.

**Felhasználás:**

Elsősorban szerszámkészítésnél felületkezelési munkálatokhoz, nehezen hozzáférhető helyeken.

**Alkalmazható:**

553035 – 553328 sz. csiszolókupakok.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	35000 min <sup>-1</sup>
Fej Ø	13 mm
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	17 mm
Termék fajtája	Csiszolókupak tartó

