

Dugós idomszer köztes mérettel Kopási ráhagyással, Típus: A



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 484025 A |
| GTIN | 4045197211774 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzett, feszültségmentesített, köszörült és leppelt. Ezen munka idomszerek meggy-oldalai a DIN 7164 szerinti kopási ráhagyással készülnek.

Szabvány:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Figyelem:

A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).

A típus = 2 – 2,999

B típus = 3 – 10

C típus = 10,001 – 14

D típus = 14,001 – 18

E típus = 18,001 – 24

F típus = 24,001 – 30

G típus = 30,001 – 40

H típus = 40,001 – 50

I típus = 50,001 – 60

J típus = 60,001 – 90

K típus = 90,001 – 99,999

- **Kérjük, adja meg a pontos névleges méret \varnothing -t a tűrésmezővel (\pm ZC) és minőséggel (6–13), vagy a számszerű tűréssel.**
- **Az idomszer köztes méretek csak tizedes méretű dugós idomszerek!**
- **Sima (páros) \varnothing -t lásd a 484000; 484020; 484040 sz. alatt vagy külön ajánlatkérésre.**
- **Átvételi idomszer (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027 sz.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------|---|
| Tűrésmező | A |
|-----------|---|

| | |
|-----------|------------|
| Túrésmező | G |
| Túrésmező | H |
| Túrésmező | J |
| Túrésmező | K |
| Túrésmező | M |
| Túrésmező | N |
| Túrésmező | P |
| Túrésmező | R |
| Túrésmező | S |
| Túrésmező | B |
| Túrésmező | T |
| Túrésmező | U |
| Túrésmező | V |
| Túrésmező | X |
| Túrésmező | Y |
| Túrésmező | Z |
| Túrésmező | ZA |
| Túrésmező | C |
| Túrésmező | D |
| Túrésmező | E |
| Túrésmező | F |
| Túrésmező | JS |
| Túrésmező | CD |
| Túrésmező | EF |
| Túrésmező | FG |
| Túrésmező | ZB |
| Túrésmező | ZC |
| Szabvány | DIN 7150-2 |
| Szabvány | DIN 7164 |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Minőség | 13 |
| Minőség | 11 |
| Minőség | 8 |
| Minőség | 12 |
| Minőség | 10 |
| Minőség | 7 |
| Minőség | 9 |
| Minőség | 6 |
| Névleges méret | 2 - 2,999 mm |
| Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer |
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer |
| Kalibrálás | L6 |
| Termék fajtája | Dugós idomszer |

Szolgáltatások

| | |
|--|-----------|
| KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 20 mm | 028300 20 |
| DAkKS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 60 mm | 028340 60 |