



Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM*** RONDELLER®, Ø 115 mm, Szemcsézet: 24



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 560910 24 |
| GTIN | 9003170570046 |
| Árucikk kategória | 53T |

Leírás

Kivitel:

Szabadalmaztatott csiszolótárcsa nagy rugalmassággal, hűvös csiszolással, nagyon jó forgácsolévezetéssel és **nyugodt járással csekély zajkibocsátás** mellett.

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° - 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Felhasználás:

Univerzálisan használható felületcsiszolásoknál acélhoz, INOX-hoz (VA), öntvényhez, színes- és könnyűfémekhez, duroplasztokhoz ill. lemezek és hegesztési varratok megmunkálásához.

Furat Ø: 22,23 mm

Műszaki leírás

| | |
|------------|----|
| Szemcsézet | 24 |
|------------|----|

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Furat Ø | 22,23 mm |
| Maximális fordulatszám | 13300 min ⁻¹ |
| Tárcsa Ø | 115 mm |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Terméknév attribútum | Ø 115 mm |
| Ajánlott fogásszög | 20-30 fok |
| Anyaghoz optimalizálva | Nemvas- és színesfémek |
| Anyaghoz optimalizálva | Öntvény |
| Anyaghoz optimalizálva | Acél |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

