



Nagyoló csiszolótárcsa Basic* „2 in 1”, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 115X6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	560600 115X6
GTIN	9009012228588
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Univerzális nagyoló csiszolótárcsák **INOX és acél** felület- és élcsiszolásához.

Specifikáció: A30Q-BF.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsaszélesség	6 mm
Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Tárcsa Ø	115 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A30-BF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok

Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		