



Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM*** RONDELLER®, Ø 125 mm, Szemcsézet: 24



Rendelési adatok

Rendelés száma	560920 24
GTIN	9003170570053
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° - 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Szabadalmaztatott csiszolókorong nagy rugalmassággal, hűvös csiszolással, nagyon jó forgácselvezetéssel és **nyugodt járással csekély zajkibocsátás** mellett.

Felhasználás:

Univerzálisan használható felületcsiszolásoknál acélhoz, INOX-hoz (VA), öntvényhez, színes- és könnyűfémekhez, duroplasztokhoz ill. lemezek és hegesztési varratok megmunkálásához.

Furat Ø: 22,23 mm

Műszaki leírás

Szemcsézet	24
------------	----

Furat Ø	22,23 mm
Maximális fordulatszám	12200 min ⁻¹
Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Nemvas- és színesfémek
Anyaghoz optimalizálva	Öntvény
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

