

**Vágótárcsa PREMIUM\*\*\*, Tárcsa Ø: 230mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563250 230
GTIN	9003176370701
Árucikk kategória	53T

**Leírás****Kivitel:**

Kemény, nagy teljesítményű vágótárcsa speciálisan acéllemezekhez, profilokhoz és csövekhez, maximális élettartammal.

INOX-hoz nem alkalmas (Fe-, S- és Cl-tartalom > 0,1%).

**Felhasználás:**

Kézi vágáshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s<sub>v</sub> forgácsoló sebességgel.

**Specifikáció:****A30S-BFXA.****Figyelem:**

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

**Műszaki leírás**

Alak	41
Tárcsaszélesség	2,5 mm
Maximális fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>

Alak leírása	egyenes
Furat Ø	22,23 mm
Specifikáció	A30S-BFXA
Tárcsa Ø	230 mm
Anyagvastagsághoz	7,5 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Felfogó karima pár Karima Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------------	-----------