



Kisméretű vágótárcsa 0,8 mm SG SZUPER VÉKONY, Tárcsa Ø: 65mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 563410 65 |
| GTIN | 4007220849187 |
| Árucikk kategória | 55T |

Leírás

Kivitel:

- **A vágó csiszolótárcsák szemcsézete, kötése, csiszolási adalékanyagai, valamint erősítése a lehető legnagyobb vágási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik**
- **Vékony vágótárcsák (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) kifejezetten gyors, sorjamentes vágásokhoz megfelelőek, csekély termikus terheléssel. Régebbi sarokcsiszolók esetén ügyelni kell a pontos befogásra. A 2,0 mm-nél vastagabb tárcsavastagságú vágótárcsák nagyobb oldalstabilitással, merevséggel és hosszabb élettartammal rendelkeznek.**
- **Alakok: Vágótárcsa, egyenes (41-es alak) vagy süllyesztett (42-es alak).**

Kisméretű vágótárcsa sűrített levegős- vagy elektromos egyenes csiszolókon való felhasználáshoz, kifejezetten szűk helyekhez. Az 563415 sz. felfogó tuskéval használható.

Specifikáció:

A60P-SG STEELOX.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsát csökkent forgácsoló sebességgel alkalmazza.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Maximális fordulatszám | 24300 min ⁻¹ |
| Furat Ø | 6 mm |
| Tárcsaszélesség | 0,8 mm |
| Alak | 41 |
| Alak leírása | egyenes |
| Specifikáció | A60P-SG |
| Tárcsa Ø | 65 mm |
| Anyagvastagsághoz | 2,4 - 4 mm |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Ajánlott fogásszög | 90 fok |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Meghajtó gép | Egyenes csiszoló |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Termék fajtája | Vágótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | feltételesen alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | feltételesen alkalmas | | |

| | |
|--------|-----------------------|
| Uni | feltételesen alkalmas |
| Száraz | alkalmas |

Tartozék

| | |
|---|----------|
| Felfogótüske kisméretű vágótárcsához Furat Ø-höz 6 mm | 563415 6 |
|---|----------|