

**Vágótárcsa CUBITRON™ II EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563315 115
GTIN	5902658065057
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Extrém nagy vágásteljesítmény és élettartam a **precíziós kialakítású Cubitron™ II szemcsézetű termékeknek** köszönhetően.

Nagyon felhasználóbarát a nagyon lágy, kíméletes vágási jellemzők következtében.

**Felhasználás:**

Nagyon gyors, csekély sorjás vágásokhoz alacsony hőterheléssel és kényelmes, ergonomikus vágásvezetéssel.

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s<sub>v</sub> forgácsoló sebességgel.

**Specifikáció:****A60S-BF.****Figyelem:**

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

**Műszaki leírás**

Tárcsa Ø	115 mm
Alak leírása	egyenes

Tárcsaszélesség	1 mm
Furat Ø	22,23 mm
Sorozat	Cubitron™ II
Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm
Csiszolóanyag	Cubitron™ II
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

