

Garant**CCMT 09T308, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260060 HB7010-1
GTIN	4045197852830
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 09T308 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Minőség	HB7010-1
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,

Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz