

Garant**TCMT 110208, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260954 HB7010-1
GTIN	4045197852854
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 110208 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Minőség	HB7010-1
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 110208
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz