

**Garant****Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: F0618****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540350 F0618
GTIN	4045197609847
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

**Szárhossz 200 mm** (levágható).

Szár Ø 6 mm. **Form F, gömbölyű végű ívelt** (RBF).

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

A gépet csak akkor kapcsolja be, ha turbómarót már a munkadarabra helyezte.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Gömbölyű végű ívelt

Fej Ø: 6 mm

Fejhossz: 18 mm

Teljes hossz: 218 mm

Szár Ø: 6 mm

**Műszaki leírás**

Alak leírása	Gömbölyű végű ívelt
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fej Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás finomsági foka	Közepes
Teljes hossz	218 mm

Alak	gömbölyű végű, ívelt
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	18 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		