

**CCMT 060204 Wiper, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260094 CA510 |
| GTIN | 4960664753116 |
| Árucikk kategória | 25E |

Leírás

CCMT 060204 Wiper CA510 Minőség: CA510

Forgácstörő: WP

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 140 - 450 m/min

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Előtolás f | 0,05 - 0,25 mm/ford, |
| Fő felhasználás | P |
| Minőség | CA510 |
| Forgácstörő | WP |

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 140 - 450 m/min |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | CCMT 060204 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |