

**Vágótárcsa CUBITRON™ II EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563315 125
GTIN	5902658065040
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Extrém nagy vágásteljesítmény és élettartam a **precíziós kialakítású Cubitron™ II szemcsézetű termékeknek** köszönhetően.

Nagyon felhasználóbarát a nagyon lágy, kíméletes vágási jellemzők következtében.

Felhasználás:

Nagyon gyors, csekély sorjás vágásokhoz alacsony hőterheléssel és kényelmes, ergonomikus vágásvezetéssel.

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s_v forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:**A60S-BF.****Figyelem:**

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	125 mm
Furat Ø	22,23 mm

Alak leírása	egyenes
Tárcsaszélesség	1 mm
Sorozat	Cubitron™ II
Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm
Csiszolóanyag	Cubitron™ II
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

