

**CCMT 060204 Wiper, Minőség: PR1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260094 PR1225
GTIN	4960664753611
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 060204 Wiper PR1225 Minőség: PR1225

Forgácstörő: WP

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1 mm

Előtolás f : 0,03 - 0,15 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	WP
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	M
Mellékfelhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 110 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 1 mm

Minőség	PR1225
Előtolás f	0,03 - 0,15 mm/ford,
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 060204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz