



## Vágótárcsa PREMIUM\*\*\*, Tárcsa Ø: 115mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	563200 115
GTIN	9003178723468
Árucikk kategória	53T

### Leírás

#### Kivitel:

Agresszív vágótárcsa (alacsony keménységi fok Q) **univerzális felhasználáshoz** INOX-hoz és acélhoz hosszú élettartammal és stabilitással.

#### Felhasználás:

Kézi vágáshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s  $v_c$  forgácsoló sebességgel.

#### Specifikáció:

**A30Q-BFXA.**

#### Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

### Műszaki leírás

Alak leírása	könyökös
Alak	42
Tárcsaszélesség	2,5 mm
Furat Ø	22,23 mm

Maximális fordulatszám	13300 min <sup>-1</sup>
Specifikáció	A30Q-BFXA
Tárcsa Ø	115 mm
Anyagvastagsághoz	7,5 - 12,5 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		