

**CCMT 09T308 Wiper, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260100 CA510
GTIN	4960664753130
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 09T308 Wiper CA510 Minőség: CA510

Forgácstörő: WP

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 140 - 450 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	WP
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Minőség	CA510
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 450 m/min

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz