

**CCMT 09T308 Wiper, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260100 CA515
GTIN	4960664753239
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CCMT 09T308 Wiper CA515 Minőség: CA515

Forgácstörő: WP

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 110 - 380 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	110 - 380 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	WP

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz